

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Row CW 300mm 42U 1070mm Deep, 208-230V, Single feed, Gravity drain

ERC301BS1CGS

Übersicht

Lieferzeit Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	208 V 220 V 230 V
Nummer der Rack-Einheit	42U
Kommunikationsport-Protokoll	Modbus RTU Modbus TCP
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Betriebs- und Wartungshandbuch Benutzerhandbuch

Allgemein

Abluftmuster	Horizontal
Luftzufuhr	Rückfluss auf rückseite
Air flow	5000 m3/h

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	1991 mm
Breite	300 mm
Tiefe	1070 mm
Produktgewicht	172 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht rackmontiert

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
------------------	----------

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung

Kommunikation & Management

Control panel 7" touch screen display

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art Db

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 218 cm

VPE 1 Breite 116 cm

VPE 1 Länge 73 cm

VPE 1 Gewicht 207,5 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)