

Fiche produit

Spécifications



APC Easy Rack PDU, Basic, 0U, 3 Phase, 22kW, 230V, 32A, 30 x C13 and 12 x C19 outlets, IEC60309 3P+N+PE inlet

EPDU1232B

Aperçu

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Niveau De Performance	De base
Cord Length	2,00 m
Nombre De Câbles	1
Équipement Fournit	Guide d'installation Kit de montage sans outils Supports de montage verticaux

Complémentaires

Tension D'Entrée Principale	400 V triphasé
Hauteur	179,4 cm
Largeur	6,2 cm
Tension De Sortie Principale	230 V
Profondeur	4,44 cm
Poids Du Produit	5,14 kg
Emplacement De Montage	Côté
Préférence De Montage	No preference
Type De Connexion D'Entrée	CEI 60309 32 A 3P + N + PE
Mode D'Installation	Montage en rack
Rack Units	0U
Position De Montage	Verticale
Limites De Courant D'Entrée	32 A
Capacité De Charge	22000 VA
Fréquence Réseau	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	30 CEI 60320 C13 12 CEI 60320 C19

Environnement

Certifications Du Produit	CE TÜV EAC RCM
---------------------------	-------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De Fonctionnement	-5...45 °C
Humidité Relative	5...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...65 °C
Limites De Tension D’Alimentation	5...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Unités de conditionnement

Type D’Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L’Emballage 1	1
Hauteur De L’Emballage 1	195 cm
Largeur De L’Emballage 1	11 cm
Longueur De L’Emballage 1	16 cm
Poids De L’Emballage 1	6,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie