

Folha de dados do produto

Especificações



APC BACKUPS 600VA, PDV 115V/220V, BRAZIL BZ600PDVBI- BR

BZ600PDVBI-BR

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V 127 V 220 V
Main Output Voltage	120 V
Potência nominal em W	250 W
Potência nominal em VA	600 VA
Plug standard	NBR 14136
Nb of power socket outlets	8 NBR 14136
Comprimento do cabo	1,48 m
Número de cabos	1
Tipo de bateria	VRLA

Geral

Equipamentos fornecidos	manual do usuário
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	25,3 cm
Largura	18 cm
Profundidade	37 cm
Peso líquido	17,8 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0

USB compatible	No
----------------	----

Entrada

Frequência da rede	60 Hz +/- 3 Hz
Input current	5 A (monofásico)

Saída

Potência Máxima Configurável (Watts)	250 W
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	60 Hz +/- 1 Hz sincronizada com rede elétrica
Topologia	Linha Interactiva
Tipo de Forma de Onda	Senoidal aproximada
Eficiência	80 % (in battery operation)
Maximum configurable power in VA	600 VA

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Umidade Relativa de Armazenamento	5...95 %

Baterias & Tempo de operação

Baterias Pré-Instaladas	2
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	36 H
Energia de Carga da Bateria (Watts)	11 W rated
Battery design life	2...4 ano(s)
Battery power in VAH	864 VAh capacity 380 VAh runtime
Duração da bateria	2...4 ano(s)
Autonomia expansível	0

Comunicação & Gerenciamento

Painel de controle	Indicação do status do led com on-line : bateria ligada
Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	45 J
----------------------------	------

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	18,5 kg
------------------	---------

Pacote 1 Altura	28 cm
Pacote 1 largura	21,5 cm
Pacote 1 Comprimento	41,5 cm

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias
-----------------	--
