

Folha de dados do produto

Especificações



APC SMARTUPS BR 1000VA, 115/220V, BRAZIL SMC1000XLBI- BR

SMC1000XLBI-BR

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	115 V 220 V
Main Output Voltage	115 V
Potência nominal em W	700 W
Potência nominal em VA	1000 VA
Input Connection Type	NBR 14136
Output connection type	8 NBR 14136
Tipo de bateria	VRLA
Equipamentos fornecidos	Manual do usuário

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Altura	52,1 cm
Largura	20,5 cm
Profundidade	49,3 cm
Peso líquido	52 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Entrada

Frequência da rede 60 Hz

Saída

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	700 W
Topologia	Linha Interactiva
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal
Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica)	60 Hz sincronizada com rede elétrica

Baterias & Tempo de operação

Autonomia expansível	1
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Tempo de recarga típico	6 H
Battery power in VAH	168 VAh capacity 134 VAh runtime
Energia de Carga da Bateria (Watts)	22 W rated
Battery option	SMC24XLSBP-BR 1 432 VAh

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	52,1 cm
Package 1 Width	49,3 cm
Package 1 Length	20,5 cm
Package 1 Weight	56 kg

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 Years
----------	---------

Substituição(ões) recomendada(s)