

Folha de dados do produto

Especificações



APC Smart-UPS de 700 VA XL e 230 V

SU700XLI

⚠ Descontinuado em: 24 de abr. de 2023

⚠ Descontinuado

Visão geral

Prazo De Entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potência Nominal Em W	450 W
Potência Nominal Em Va	700 VA
Número De Unidade De Rack	0U
Comprimento Do Cabo	1,83 m
Número De Cabos	1
Tipo De Bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos Fornecidos	Manual do usuário Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break CD com software

Baterias & Tempo de operação

Tempo De Autonomia	View Runtime Graph
Autonomia Expansível	1
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots Disponíveis Para Baterias	0
Tempo De Recarga Típico	2 H
Quantidade De Rbc™	1
Duração Da Bateria	3...5 ano(s)
Bateria Sobresalente	RBC7
Energia De Carga Da Bateria (Watts)	203 W rated

Geral

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Físico

Cor	Bege
Altura	21,6 cm
Largura	17 cm
Profundidade	43,9 cm
Peso Líquido	24,09 kg
Local De Montagem	Frontal
Mounting Preference	No preference
Modo De Montagem	Not rack-mountable
Usb Compatible	No

Entrada

Frequência Da Rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoamento
--------------------	------------------------------------

Saída

Maximum Configurable Power In Va	700 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	450 W
Tempo De Transferência	2ms típico
Topologia	Linha Interactiva

Conformidade

Certificações Do Produto	CSA
Política De Proteção Dos Equipamentos	Tempo de vida : \$25000

Ambiental

Nível Acústico	42 dBA
Dissipação De Calor	100 Btu/h
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...40 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-15...45 °C
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m
Umidade Relativa	0...95 %
Umidade Relativa De Armazenamento	0...95 %

Comunicação & Gerenciamento

Função De Alarme	Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga
Desligamento De Emergência (Epo)	Opcional
Slots Livres	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe De Surto De Energia	320 J
Filtragem	Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	38,7 cm
Package 1 Width	32 cm
Package 1 Length	59,1 cm
Package 1 Weight	26,305 kg

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais
----------	---