

Folha de dados do produto

Especificações



Nobreak inteligente Smart-UPS BR NB-APC de 1000 VA, 115/220 V, Brasil

SUA1000BI-BR

! Descontinuado em: 10 Junho 2022

! Descontinuado

Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	115 V 220 V
Main Output Voltage	115 V
Potência nominal em W	700 W
Potência nominal em VA	1000 VA
Plug standard	NBR 14136
Nb of power socket outlets	4 NBR 14136
Comprimento do cabo	1,70 m
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos fornecidos	Manual do usuário

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	23,9 cm
Largura	17,6 cm
Profundidade	43,8 cm
Peso líquido	25 kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

USB compatible	No
----------------	----

Entrada

Corrente Máxima de Entrada	9 A
Capacidade de corrente de comutação	15 A
Limites da tensão de entrada	90...140 V 180...250 V
Input current	8,7 A (monofásico)
Frequência da rede	60 Hz

Saída

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	700 W
Topologia	Linha Interactiva
Tipo de Forma de Onda	Onda senoidal

Ambiental

Temperatura ambiente para funcionamento	0...40 °C
Umidade relativa	0...90 %

Baterias & Tempo de operação

Battery graph comments	Este gráfico está baseado em dados reais de medição de autonomia. Todas as medições foram feitas com novas baterias totalmente carregadas e uma carga resistiva equilibrada (FP = 1.0). Os tempos de autonomia reais podem ser diferentes dos valores neste gráfico. A autonomia real depende de diversas variáveis, incluindo o envelhecimento da bateria, o nível de carregamento da bateria, as condições ambientais e características da carga conectada.
Autonomia expansível	0
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots disponíveis para baterias	0
Quantidade de RBC™	4
Battery power in VAH	269 VAh runtime
Energia de Carga da Bateria (Watts)	26900 W rated
Battery option	SUA24XLBP-BR 1 960 VAh SUA24XLBP-BR 2 1651 VAh

Comunicação & Gerenciamento

Alarme sonoro	Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria
---------------	--

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe de surto de energia	160 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	25,945 kg
Pacote 1 Altura	26,391 cm
Pacote 1 largura	20,498 cm
Pacote 1 Comprimento	49,606 cm

Número de unidades no pacote 2	1
Peso do pacote 2	25,95 kg
Pacote 2 Altura	254,00 mm
Largura do pacote 2	203,20 mm
Comprimento do pacote 2	508,00 mm

Garantia contratual

Garantia 2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias

Substituição(ões) recomendada(s)

SUA1000BI-BR será substituído por:

1x



APC SMARTUPS BR 1000VA, 115/220V, BRAZIL SMC1000XLBI-BR
SMC1000XLBI-BR
