

Folha de dados do produto

Especificações



APC Symmetra de 8 kVA escalável para 16 kVA N+1 380-415 V 3:1, preto

SY8KEX3IBX120

! Descontinuado

! Descontinuado em: 31 de dez. de 2004

! Fim do serviço em: 31 de dez. de 2015

Visão geral

Prazo De Entrega Normalmente em Estoque

Principal

Main Input Voltage	400 V trifásico
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potência Nominal Em W	5600 W
Potência Nominal Em Va	8000 VA
Output Connector Type	Conexão através de bornes 3-wire (H N + E) 1
Número De Unidade De Rack	0U
Tipo De Bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos Fornecidos	CD com software Manual do usuário

Baterias & Tempo de operação

Tempo De Autonomia	View Runtime Graph
Baterias Pré-Instaladas	2
Slots Disponíveis Para Baterias	2
Tempo De Recarga Típico	2,5 H
Informações Adicionais	Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saída nominal
Energia De Carga Da Bateria (Watts)	688 W rated
Duração Da Bateria	3...5 ano(s)
Autonomia Expansível	0

Geral

Number Of Power Module	5
Number Preinstalled Power Module	2
Number Of Power Module Free Slots	0

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	Yes

Físico

Cor	Preto
Altura	120 cm
Largura	61 cm
Profundidade	77 cm
Peso Líquido	199,5 kg
Local De Montagem	Frontal
Mounting Preference	No preference
Modo De Montagem	Not rack-mountable
Usb Compatible	No

Entrada

Frequência Da Rede	45...65 Hz auto-sensoamento
Number Of Input Connectors	1 Conexão através de bornes 5 fios (3F + N + T)
Limites Da Tensão De Entrada	290...480 V
Input Power Factor At Full Load	0,95

Saída

Potência Máxima Configurável (Watts)	11200 W
Distorção Harmônica	Less than 5 % at full load
Frequência De Saída (Sincronizada Com Rede Elétrica)	47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 57...63 Hz para 60Hz nominal sincronizada com rede elétrica 60 Hz não sincronizada 50 Hz não sincronizada
Crest Factor	Até 5 : 1
Topologia	Dupla Conversão Online
Wave Type	Onda senoidal
Bypass Type	Bypass interno (automático e manual)
Eficiência	91 % (carga total)
Maximum Configurable Power In Va	16000 VA

Conformidade

Certificações Do Produto	C-Tick CE VDE
Normas	EN 50091-2

Ambiental

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...40 °C
Umidade Relativa	0...95 %
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft

Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-15...45 °C
Umidade Relativa De Armazenamento	0...95 %
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m
Nível Acústico	62 dBA
Dissipação De Calor	1720 Btu/h

Comunicação & Gerenciamento

Slots Livres	3
Cartões Smartslot™ Pré-Instalados	Network management card
Função De Alarme	Console lcd de status e controle multifunção
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
Desligamento De Emergência (Epo)	Sim

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	76,962 cm
Package 1 Width	60,96 cm
Package 1 Length	119,99 cm
Package 1 Weight	252,47 kg

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos, optional on-site warranties available, disponibilidade de garantias estendidas opcionais
----------	---