

Spécifications



AR7157W

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 10 nov. 2023

❗ Ce produit n'est plus fabriqué.

Lead Time Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais

Lead Time

Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais

Couleur	Noir
Hauteur	218,2 cm
Largeur	74,9 cm
Profondeur	2,5 cm
Poids	15,41 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack

Couleur

Noir

Hauteur

218.2 cm

Largeur

74.9 cm

Profondeur

2,5 cm

Poids

15,41 kg

Montage Préconisé

No preference

Mode D'Installation

Non montable en rack

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	20,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	226,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	45,7 cm
Poids De L'Emballage 1	18 kg

Type D'Emballage 1

PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1

1

Hauteur De L'Emballage 1

20.3 cm

Largeur De L'Emballage 1

226 1 cm

Longueur De L'Emballage 1

45.7 cm

Poids De L'Emballage 1

18 kg

Garantie	2 years repair or replace
-----------------	---------------------------

Garantie

2 years repair or replace

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)