

Fiche Produit

Spécifications



FRP, 120VAC, 60HZ, 60V, 15 AMPS

CTFRP6015

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2022

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2022

⚠ Ventes limitées pour les services

Présentation

Lead Time Généralement expédié sous 2 semaines

Principal

Puissance Nominale En W	900 W
Puissance Nominale En Va	900 VA
Output Connection Type	1 NEMA 5-15R surtension
Nombre D'Unité De Rack	0U
Équipement Fournis	Manuel de l'utilisateur

Physique

Hauteur	29,21 cm
Largeur	15,24 cm
Profondeur	15,24 cm
Poids	16,5 kg
Emplacement De Montage	Façade
Mode D'Installation	Non montable en rack
Compatible Usb	No

Entrée

Fréquence Réseau 60 Hz +/- 3 Hz

Sortie

Puissance Configurable Max. (Watts) 900 W

Conformité

Certifications Du Produit CSA

Environnement

Température De Fonctionnement -40...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	38,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	25,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,4 cm
Poids De L'Emballage 1	20,407 kg
Nb Produits Dans L'Emballage 2	0
Poids De L'Emballage 2	0,00 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 year (parts only)
----------	---------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

En cours d'investigation
