

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

APDU9981EU3

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	3 Phasen
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3-polig +N+PE
Nummer der Rack-Einheit	0U
Kabellänge	1,83 m
Anzahl von Kabeln	1
Kommunikationsprotokoll	SNMP Redfish
Gelieferte Ausrüstung	Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Sicherheitsleitfaden

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	179,2 cm
Breite	5,5 cm
Tiefe	4,6 cm
Produktgewicht	7 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert
USB-kompatibel	No

Eingang

Nennstrom [In]	16 A
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	11000 VA

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
------------------	----------

Ausgang

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Konformität

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet FCC Teil 15 Klasse A UL gelistet VDE
-------------------------	--

Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
--------	---

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
---------------------------------	------------

Relative Feuchtigkeit	5...95 %
-----------------------	----------

Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
------------------	--------------

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
------------------------------------	----------

Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
-------------------	-------------------

Batterien und Überbrückungszeit

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
-----------------------	-------------------

Verpackungseinheiten

Gewicht VPE1	8,95 kg
--------------	---------

Höhe VPE1	200,2 cm
-----------	----------

Breite VPE1	16,5 cm
-------------	---------

Länge VPE1	11,4 cm
------------	---------

Inhaltsmenge VPE3	48
-------------------	----

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
--------------------	-----------------

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
------	---

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 Jahre Reparatur oder Austausch
----------	----------------------------------