

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Back-UPS Pro 1400 VA

BP1400I

⚠ Eingestellt am: 14.06.2022

⚠ Lieferbar solange
Restbestände vorhanden

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Bemessungsleistung In W	950 W
Nennleistung In Va	1400 VA
Anschlussart Der Ausgänge	4 IEC 60320 C13 2 IEC-Steckbrücken
Anzahl Der Rack-Einheiten	0U
Anzahl Der Kabel	1
Batterietyp	Bleisäurebatterie

Batterien und Überbrückungszeit

Laufzeit	View Runtime Graph
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Aufladezeit Der Batterie	5,7 h
Anzahl Der Ersatzbatterien	1
Leistung Batterieladegerät	69 W bewertet
Batterielebensdauer	3...5 Jahr(e)
Ersatzbatterien	RBC7
Verlängerte Laufzeit	0

Allgemein

Deliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch
Anzahl Der Freien Steckplätze Für Leistungsmodule	0
Anzahl Der Belegten Steckplätze Des Leistungsmoduls	0
Redundant	No

Abmessungen

Farbe Beige

Höhe	21,6 cm
Breite	17 cm
Tiefe	43,9 cm
Produktgewicht	24,11 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Usb-Kompatibel	No

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen	175 - 295 V

Ausgang

Max. Konfigurierbare Leistung In W	950 W
Usv-Typ	Line Interactive
Max. Konfigurierbare Leistung In Va	1400 VA
Umschaltzeit	2 ms typisch

Konformität

Produktzertifizierungen	CE TÜV VDE
-------------------------	------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	50 dBA
Wärmeabgabe	84 Btu/h

Kommunikation & Management

Freie Steckplätze	0
Bedienfeld	LED-Statusanzeige mit On-Line : auf Batteriebetrieb : Batterie und Überlastungsanzeigen ersetzen

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	27,900 cm

Vpe 1 Breite	25,400 cm
Vpe 1 Länge	53,300 cm
Vpe 1 Gewicht	26,245 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------