

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Ersatzbatterie Nr. 9 mit 2 Jahren Garantie

RBC9

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Ersatz-Batterie Kassette
Anzahl Der Kabel	1
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Alle erforderlichen Anschlüsse Batterie-Recycling-Handbuch Wiederverwendbare Verpackung Installationsanleitung

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Batteriespannung	24 V
Anzahl Der Ersatzbatterien	1

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	9,4 cm
Breite	13 cm
Tiefe	15 cm
Produktgewicht	4,95 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Ausgang

Batteriekapazität	7,0 AH
-------------------	--------

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	16,8 cm
Vpe 1 Breite	16,8 cm
Vpe 1 Länge	22,4 cm
Vpe 1 Gewicht	5,45 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------