

Fiche produit

Spécifications



FM 40kW Glycol Aisle 208-230/3/60

FM40M-GBA-ESDB

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2008

⚠ Fin de service le: 31 janv. 2023

⚠ Disponible tant qu'il reste du stock

Présentation

Lead Time Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais

Principales

Nombre D'Unité De Rack	0U
Nombre De Câbles	1

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	195,3 cm
Largeur	180 cm
Profondeur	88,9 cm
Poids Du Produit	559,09 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	208,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	99,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	193 cm
Poids De L'Emballage 1	681,82 kg
Nb Produits Dans L'Emballage 3	1

Garantie contractuelle

Garantie	1 year
----------	--------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

En cours d'investigation
