

Fiche produit

Spécifications



Cartouche de batterie de recharge APC #13

RBC13

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Guide d'installation

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	20,8 cm
Largeur	16,5 cm
Profondeur	25,9 cm
Poids du produit	27,18 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Nombre de quantité de batterie de recharge	1

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	112,73 kg
Hauteur de l'emballage 1	50,8 cm
Largeur de l'emballage 1	39,4 cm
Longueur de l'emballage 1	69,3 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------