

Fiche produit

Spécifications



APC Smart-UPS XL 48 V, pack de batteries, montage en tour/rack, convertible

SUA48XLBP

Présentation

Lead time Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Tension d'entrée principale	48 V CC
Nombre d'unité de rack	5U
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Manuel utilisateur

Physique


Couleur	Noir
Hauteur	44,4 cm
Largeur	22,1 cm
Profondeur	49,5 cm
Poids du produit	66,36 kg
Montage préconisé	No préférence
Mode d'installation	En rack avec kit
Compatible USB	No

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées 0

Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Informations complémentaires	À utiliser avec mod. rack/tour SUA2200/3000VA 5U et 3U avec câble d'ext. SUA039
Remplacement de batterie	RBC55 

Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	55,9 cm
Largeur de l'emballage 1	38,1 cm
Longueur de l'emballage 1	76,2 cm
Poids de l'emballage 1	75,9 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)