

# Ficha técnica del producto

Especificaciones

## Sistema Black Rackmount SurgeArrest de APC, 9 tomas de salida, 120 V



NET9RMBLK

! Discontinuado

### Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

### Principal

Main Input Voltage	120 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Longitud De Cable	4,57 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Rieles para manejo de cables Protectores para toma de corriente Brackets para Rack-mount Manual de usuario

### Físico

Color	Negro
Alto	4,4 cm
Ancho	48,3 cm
Profundidad	14,6 cm
Peso Del Producto	2,18 kg
Preferencia de montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack

### Entrada

Corriente de línea máxima	15 A
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*) auto-sensing (**))
Corriente máxima de entrada	15 A
Capacidad de corriente de conmutada	15 A

### Salida

Número de salidas de toma de alimentación	9
Norma de salida	NEMA 5-15R

## Conformidad

Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449	330
Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL
Normas	UL 1283 UL 1449
Política de protección del equipo	De por vida: \$25000

## Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

## Proteção contra surtos e filtragem

NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns)	0 ns common mode
Rechazo de ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)	90 dB
Corriente de pico	40 kAcommon mode 26 kAnormal mode
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	2770 J

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	34,3 cm
Paquete 1 Longitud	48,3 cm
Paquete 1 Peso	2,77 kg
SCC14	10731304248627

## Oferta sustentable

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Duración de por vida
---------------------	----------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)