

# 产品参数表

规格



## 机架式PDU，基本型，半高，200-208V，30A，(14)个C13，(2)个C19

AP6002A

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Main Input Voltage  | 208 V          |
| Main Output Voltage | 200 V<br>208 V |
| Plug standard       | NEMA L6-30P    |
| 机架单元数               | 0U             |
| 电缆长度                | 3.05 m         |
| 设备提供                | 安装指南<br>安全指南   |

### 物理参数

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 颜色                  | 黑色                 |
| 高度                  | 83.3 cm            |
| 宽度                  | 5.6 cm             |
| 深度                  | 4.7 cm             |
| 产品净重                | 2.78 kg            |
| 安装位置                | 侧面                 |
| Mounting preference | Lower              |
| 安装类型                | Not rack-mountable |

### 输入

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 额定电流 [In]            | 24 A        |
| 可接受的输入电压             | 200...240 V |
| Max line current     | 30 A        |
| Input current limits | 30 A        |
| 负载容量                 | 5000 VA     |
| 网络频率                 | 50/60 Hz    |

## 输出

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Number of power socket outlets</b> | 14 IEC 60320 C13<br>2 IEC 60320 C19 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

## 相符性

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品认证 | cUL listed<br>列出的 UL |
|------|----------------------|

## 环境

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 运行温度   | 0...50 °C         |
| 相对湿度   | 5...95 %          |
| 工作海拔   | 0...10000 ft      |
| 贮存环境温度 | -15...65 °C       |
| 存储相对湿度 | 5...95 %          |
| 存储高度   | 0.00...15240.00 m |

## 包装单位

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Package 1 Weight</b>             | 3.24 kg        |
| <b>Package 1 Height</b>             | 96.6 cm        |
| <b>Package 1 Width</b>              | 15.6 cm        |
| <b>Package 1 Length</b>             | 13.7 cm        |
| <b>SCC14</b>                        | 10731304327636 |
| <b>Number of Units in Package 3</b> | 60             |

## 可持续性

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| 产品类型             | Green Premium 产品                                        |
| REACH法规          | <a href="#">REACH 声明</a>                                |
| 欧盟ROHS指令         | 主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 )<br><a href="#">欧盟ROHS声明</a> |
| 无铅               | 是                                                       |
| 优化能效             | 高能效产品                                                   |
| <b>Take-back</b> | Take-back program available                             |

## 合同保修

|     |          |
|-----|----------|
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|-----|----------|

推荐的替代产品