

产品参数表

规格



NetShelter CH 2200 (高)* 800 (宽)* 800 (深) FG - 不带侧板, 黑色

AR1788-0

❗ 中断日期 17 三月 2022

❗ 已退市

概要

外观 具有48U空间的高大型通用IT机柜适用于可在每个机柜的占地面积上利用更高的空间并提供更多的安装空间的环境。紧凑的宽度可以优化数据中心的空间，适用于低等到中等密度的服务器和网络应用。

交期 通常 4 周内交付

主要信息

机架单元数 47U

附带设备 并柜安装配件
前、后柜门
门锁钥匙
键控式门和侧面板
4 螺栓固定支架
柜顶
侧板
开箱单

物理参数

颜色 黑色

高度 220 cm

宽度 80 cm

深度 80 cm

产品净重 89.2 kg

安装位置 正面

Mounting preference No preference

安装类型 Rack-mounted

机架宽度 19"

永久容许负载 798.32 kg 动态
997.90 kg 静态

相符性

符合标准 EIA-310E

包装单位

Package 1 Weight 97.2 kg

Package 1 Height 232 cm

Package 1 Width	84 cm
-----------------	-------

Package 1 Length	87 cm
------------------	-------

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
------	------------------

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

REACH (不含 SVHC)	是
-------------------	---

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
----------	--------------------------------

无有毒重金属	是
--------	---

无汞	是
----	---

RoHS 豁免信息	是
-----------	-------------------

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

合同保修

保修单	3 年维修或更换服务
-----	------------

推荐的替代产品