



Emergency Power Off (EPO)

EPW9

概要

外观	紧急电源关闭系统，输入/输出：24VDC (InfraStruXure电路)，48 VDC (外部电路)， 电流：1 A，频率：50/60Hz，电路(数量)：9个，接触器状态：常开，安装：表面安 装，连接：后部的可移动面板，顶部和底部突起1/2英寸和3/4英寸，按钮：标准， 22mm金属体；40mm蘑菇形头；推/拉，电线连接：#24至18 AWG电线接地桩用于#8 环形接线柱。
----	--

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

电缆数量	1
提供的设备	用户手册

物理参数

颜色	黑色
高度	22.6 cm
宽度	25.1 cm
深度	6.6 cm
净重	2.9 kg
安装类型	Not rack-mountable

相符性

产品认证	cUL listed 列出的 UL
------	----------------------

环境

运行温度	-5...45 °C
相对湿度	5...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-5...45 °C
存储相对湿度	5...95 %
存储高度	0.00...3048.00 m

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30.5 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确保使用产品的适用性或可靠性

Package 1 Width	12.7 cm
Package 1 Length	30.5 cm
Package 1 Weight	3.14 kg

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

可持续

Мітка **Green Premium™** символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти. Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。