

产品参数表

规格



Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 16 x 2.04 kWh battery modules

LIBSESMG16IEC

概要

外观	Battery cabinet that includes Lithium-ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface.
交期	特别订单 -- 需要提供交付周期

主要信息

电池类型	Li-Ion (锂离子)
设备提供	Installation manual

物理参数

颜色	白色
高度	197 cm
宽度	65 cm
深度	58.7 cm
产品净重	470 kg
表面加工	粉末涂层

输出

蓄电池容量	67 Ah
-------	-------

相符性

符合标准	UL 9540A
------	----------

环境

运行温度	18...28 °C
工作海拔	0...3000 m
贮存环境温度	0...40 °C

电池与运行时间

安放电池	电池柜
电池制造商	Samsung
安装方式	附加电池机柜

电源电压	516.8 V
------	---------

包装单位

包装重量	483 kg
------	--------

包装1高度	2150 mm
-------	---------

包装1宽度	1200 mm
-------	---------

包装1长度	800 mm
-------	--------

包装3宽度	80 cm
-------	-------

包装3长度	120 cm
-------	--------

可持续性

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
----------	--------------------------------

无汞	是
----	---

RoHS 豁免信息	是
-----------	---

中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
--------------	----------------------------

合同保修

保修单	3 years repair or replace
-----	---------------------------