

产品参数表

规格



NetBotz 摄像机 160

NBPD0160

⚠ 中断日期 17 九月 2021

⚠ 受限的销售服务

概要

外观	在所选的 NetBotz 机房监视器和机架监视器设备中，USB 摄像机可增强监视功能。
交期	通常 2 周内交付

常用

设备提供	线缆束带 文档光盘 安装指南 架式安装支架 USB 电缆 墙式安装支架
------	--

物理参数

深度	7.8 cm
高度	10.2 cm
产品净重	0.2 kg
宽度	10 cm

相符性

符合标准	FCC 15 部分 A 级 ICES-003
产品认证	AS/NZS 3548 (C-Tick) A 类 cUL listed CE EMC 指令 2004/108/EC 低压指令 2006/95/EC PSE 列出的 UL VCCI A 类 VDE

环境

运行温度	0...45 °C
工作海拔	0...10000 ft
相对湿度	10...90 %
贮存环境温度	-15...65 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
存储相对湿度	10...90 %

包装单位

包装重量	1.4 kg
包装1高度	21.6 cm
包装1宽度	21.6 cm
包装1长度	26 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
----------	--------------------------------

WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品

NBPD0160替换产品：

1x



NetBotz 摄像机160
NBPD0160A