

产品参数表

规格

施耐德online机柜安装式 10KVA/220V中国版，无电池



SPR10KL-V

! 中断日期 15 九月 2022

! 已退市

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage 220 V

Other Input Voltage 230 V
240 V

Main Output Voltage 220 V

Other Output Voltage 230 V
240 V

额定功率 [W] 8000 W

额定功率 [VA] 10000 VA

电池类型 外部电池系统

附带设备 软件光盘
架式安装支架
Smart-UPS RS232信号线
用户手册

常用

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

物理参数

高度 8.8 cm

宽度 43.8 cm

深度 71.28 cm

产品净重 18 kg

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible	No
----------------	----

输入

网络频率	40...70 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G)
最大输入电流	60 A
开关电流能力	63 A
输入总谐波失真	对于满负荷, 低于10%
Load power factor	0.8
Input Power Factor at Full Load	0.99

输出

最大可配置功率(瓦)	8000 W
谐波失真	低于 3%
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 50 Hz +/- 1 Hz 不同步
波峰系数	3 : 1
拓朴	双转换联机
波形类型	正弦波
输出电压公差	静态时为 +/-1% , 100%负载阶跃时为 +/-2%
输出电压 THD	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Bypass type	内置旁路
功率	90 % (全负荷) 85 % (half load)
Maximum configurable power in VA	10000 VA

相符性

产品认证	CE
标识	CE标志

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	5...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	5...95 %
存储高度	0.00...3048.00 m
声响级别	58 dBA

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
其它参数	可配置用于 220 或 230V 额定输出电压
Battery power in VAh	0 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通讯与管理

控制面板	LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	420 J
--------	-------

包装单位

Package 1 Weight	22 kg
包装1高度	24 cm
包装1宽度	56.5 cm
Package 1 Length	78 cm
SCC14	50731304326200

可持续性

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品

SPR10KL-V替换产品：

1x



SP系列UPS,机架式10KVA长延机
SPRM10KL