

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## BACK-UPS ES de APC con 10 tomas de salida, 750 VA y 120 V Master Control LAM

BE750R-LM

⚠ Discontinuado el: 12/11/2022

⚠ Discontinuado

### Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

### Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia Nominal En W	450 W
Potencia Nominal En Va	750 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	DC con software Prueba gratuita de antivirus : servidor de seguridad : privacidad de correo electrónico : recuperación de sistemas y software de reserva en línea Manual del usuario Cable USB

### Baterías y autonomía

Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Entrada De Batería En Vah	0 VAH modo de ejecución (inactivo)
Duración Prolongable	0

### General

Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Redundante	No

### Físico

Color	Negro
Altura	8,8 cm

Ancho	18 cm
Profundidad	34,3 cm
Peso Del Producto	4,7 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	No

## Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing (**)
Barras De Separación	88...139 V

## Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	450 W
Topología	De reserva
Corriente De Salida Máxima	12 A
Máxima Potencia Configurable En Va	750 VA

## Conformidad

Certificaciones De Producto	NOM
Política De Protección Del Equipo	De por vida: US\$750.000

## Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	45 DBA
Disipación Térmica En Línea	47 Btu/h

## Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo y falla del cableado del edificio
-------------------	--

## Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
----------	---

## Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,1 cm
Paquete 1 Ancho	45,2 cm
Paquete 1 Longitud	25,8 cm
Paquete 1 Peso	5,7 kg

## Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación

---