

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## APC Easy UPS SRV 240V RM Pack de baterías para 6&10kVA Rack, modelo autonomía extendido

SRV240RLBP-9A

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

### Principal

**Número de unidad de rack** 3U  
**Tipo de batería** Batería de plomo y ácido  
**Equipo suministrado** CD de documentación  
Manual del usuario

### Físico

**Color** Negro  
**Altura** 13,3 cm  
**Ancho** 43,8 cm  
**Profundidad** 60,6 cm  
**Peso del producto** 63 kg  
**Tipo de montaje** Carril  
**USB compatible** No

### Conformidad

**Certificaciones de producto** CE  
EAC  
EN/IEC 62040-1

### Ambiental

**Temperatura ambiente de funcionamiento** 0...40 °C  
**Humedad relativa** 0...95 % sin condensación  
**Altitud máxima de funcionamiento** 0...3000 m  
**Temperatura ambiente de almacenamiento** -15...40 °C  
**Humedad relativa de almacenamiento** Sin condensación 0...95 %  
**Altitud de almacenamiento** 0...15000 m

## Baterías y autonomía

Módulos de batería por serie	20
Montaje de dispositivo	Rack mount
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Voltaje de batería	240 V

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	70 kg
Paquete 1 Altura	25 cm
Paquete 1 ancho	58 cm
Paquete 1 Largo	87 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------