

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cable teclado video mouse SUN USB de APC, 1,8 m (6 pies)

AP5253

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Número De Unidad De Rack	0U
Longitud De Cable	1,83 m
Compatibilidad Del Producto	Interruptor kvm

Físico

Color	Negro
Altura	0,6 cm
Dimensiones De Anchura Máxima	0,6 cm
Dimensiones De Profundidad Máxima	0,6 cm
Peso Neto	0,11 kg
Soporte De Montaje	Instalación de alta carga en material de tablero
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Conector B	SUB-D 15HD hembra Monitor VGA
Conector A	USB 2.0 type A macho

Salida

Número De Puertos Serie	0
-------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,1 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	1,3 cm
Paquete 1 Peso	0,45 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.