

# Technický list

Specifikace



## In-Line měřiče proudu, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G



AP7155B

### Přehled

**Dodací lhůta** Obvykle na skladě

### Základní popis

<b>Main Input Voltage</b>	230 V
<b>Main Output Voltage</b>	230 V
<b>Input Connection Type</b>	IEC 60309 32 A 2F+E
<b>Počet jednotek rámu</b>	0U
<b>Délka kabelu</b>	0,91 m
<b>Počet kabelů</b>	1
<b>Součást výrobku</b>	Disk CD s dokumentací Skříňové instalační konzole Konfigurační kabel RS-232

### Fyzický

<b>Výška</b>	4,4 cm
<b>Šířka</b>	17,8 cm
<b>Hloubka</b>	14 cm
<b>Hmotnost přístroje</b>	2,25 kg
<b>Montážní poloha</b>	Horní
<b>Mounting preference</b>	No preference
<b>Montážní režim</b>	Montáž na rám

### Vstup

<b>Přípustné vstupní napětí</b>	220...250 V
<b>Max line current</b>	32 A
<b>Input current limits</b>	32 A
<b>Kapacita zátěže</b>	7360 VA
<b>Frekvence sítě</b>	50/60 Hz

### Výstup

<b>Počet výstupních napájecích zásuvek</b>	1
--	---

Number of power socket outlets 1 IEC 60309 32 A 2F+E

## Vyhovuje normám

Certifikace výrobku AS/NZS 3548 (C-Tick) třída A  
C-Tick  
CE  
GOST  
VDE

Normy EN 55022 třída A  
EN 55024  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
IEC 61000-3-2  
IEC 61000-3-3

## Okolní

Provozní teplota -5...45 °C

Relativní vlhkost 5...95 %

Pracovní nadmořská výška 0...10000 ft

Teplota okolí pro uskladnění -25...65 °C

Relativní vlhkost při uskladnění 5...95 %

Nadmořská výška pro skladování 0,00...15240,00 m

## Jednotky balení

Hmotnost balení (libry) 2,89 kg

Výška balení 1 24,6 cm

Šířka balení 1 33 cm

Délka balení 1 18,5 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt

Nařízení REACH [Deklarace REACH](#)

Směrnice EU RoHS V souladu  
[Deklarace EU RoHS](#)

Neobsahuje olovo Ano

Neobsahuje rtuť Ano

Informace výjimce o RoHS [Ano](#)

Optimalizovaná energetická účinnost Energeticky účinný produkt

Take-back Take-back program available

## Záruční lhůta

Záruka 2 roky na opravu nebo výměnu