

Technický list

Specifikace



Napájecí kabel, C14 na CEE 7/7 s ochranným konektorem, 0,6 m

AP9880

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Input Connection Type IEC 60320 C14

Délka kabelu 0,61 m

Počet kabelů 1

Fyzický

Barva Černá

Hmotnost přístroje 0,36 kg

Mounting preference No preference

Montážní režim Not rack-mountable

Vstup

Max line current 10 A

Výstup

Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi 10 A

Number of power socket outlets 1 Schuko CEE 7

Jednotky balení

Hmotnost balení (libry) 0,46 kg

Výška balení 1 30,5 cm

Šířka balení 1 10,2 cm

Délka balení 1 10,2 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt

Nařízení REACH [Deklarace REACH](#)

Směrnice EU RoHS V souladu
[Deklarace EU RoHS](#)

Neobsahuje olovo	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Take-back	Take-back program available

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------