

Technický list

Specifikace



APC NetShelter 9U Wallmount Rack Enclosure Cabinet Single Hinged Server Depth

AR109SH6

Přehled

Představení	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting 9U Wall mount cabinet, the mounting depth range of 2.87 to 20.8 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.
-------------	--

Dodací Lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Typ Produktu Nebo Součástí	Rack enclosure
Počet Jednotek Rámů	9U

Fyzický

Výška	48,5 cm
Šířka	60 cm
Hloubka	60 cm
Hmotnost Přístroje	16,69 kg
Barva	Černá
Upevnění	Nástěnná
Mounting Preference	No preference
Montážní Režim	Not rack-mountable
Maximální Hloubka Montáže	52,83 cm
Minimum Mounting Depth	7,29 cm
Rack Width	19"
Trvalé Dovolené Zatížení	90,72 kg statický

Vyhovuje normám

Normy	UL 2416 EIA-310E
-------	---------------------

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
--------------	-----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	56,5 cm
Šířka Balení 1	68,5 cm
Délka Balení 1	68,5 cm
Hmotnost Balení 1	20,5 kg

Záruční lhůta

Záruka	5 let na opravu nebo výměnu
--------	-----------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

✓ Energeticky Účinný Produkt

✓ Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

✓ Nařízení Reach Bez Látek Svhc

✓ Informace Výjimce O Rohs Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu