



APC KVM 2G, SERVEROVÝ MODUL, DVI S VIRTUAL MEDIA A CAC

KVM-DVIVMCAC

Přehled

Dodací Lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Fyzický

Barva	Černá
Výška	1,4 cm
Šířka	12,5 cm
Hloubka	12,5 cm
Hmotnost Přístroje	0,13 kg
Mounting Preference	No preference
Montážní Režim	Not rack-mountable

Vyhovuje normám

Certifikace Výrobků	C-Tick CE TAA shoda VCCI třída A
Normy	FCC část 15 třída A ICES-003 UL 60950-1

Okolní

Provozní Teplota	0...50 °C
Pracovní Nadmořská Výška	0...10000 ft
Relativní Vlhkost	5...95 %
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-10...60 °C
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...15240,00 m
Relativní Vlhkost Při Uskladnění	5...95 %

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	4,2 cm
Šířka Balení 1	12,9 cm
Délka Balení 1	12,5 cm
Hmotnost Balení 1	0,17 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Scc14	10731304335136
-------	----------------

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

Pohoda a výkon

	Neobsahuje Rtut'	
	Informace Výjimce O Rohs	Ano
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami	