

Technický list

Specifikace



APC náhradní bateriový článek #17 s 2 letou zárukou

RBC17

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Počet kabelů 1

Typ baterie Olověná baterie

Součást výrobku Veškeré potřebné konektory
Příručka pro recyklaci baterií
Opakovaně využitelný obal
Instalační příručka

Fyzický

Barva Černá

Výška 6,5 cm

Šířka 9,4 cm

Hloubka 15,1 cm

Hmotnost přístroje 2,59 kg

Montážní režim Not rack-mountable

USB compatible No

Výstup

Kapacita baterie 9,0 Ah

Okolní

Provozní teplota 0...40 °C

Pracovní nadmořská výška 0...10000 ft

Relativní vlhkost 0...95 %

Teplota okolí pro uskladnění -15...45 °C

Nadmořská výška pro skladování 0,00...15240,00 m

Relativní vlhkost při uskladnění 0...95 %

Baterie a doba běhu

Umístění baterií	Interní baterie
Prázdné pozice baterií	0
Předinstalované baterie	0
Montáž zařízení	Samostatný bateriový svazek
Napětí baterie	12 V
Počet bateriových modulů	1

Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	2,86 kg
Výška balení 1	8,9 cm
Šířka balení 1	17,5 cm
Délka balení 1	21,3 cm
Počet výrobků v balení 3	240

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Take-back	Take-back program available

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------