

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Batt 12V 540AH Energysys HX

BATT12HX540EN

! Lieferbar solange
Restbestände vorhanden

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

Hauptmerkmale

Batterietyp VRLA

Abmessungen

Höhe 27,3 cm

Breite 17,3 cm

Tiefe 33,8 cm

Produktgewicht 47,999202 kg

Montagemodus Nicht rackmontiert

Ausgang

Batteriekapazität 540000 mA.h

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb 0...35 °C

Betriebshöhe 0 - 3333 ft

Relative Feuchtigkeit 0...95 %

Umgebungstemperatur bei Lagerung -25...70 °C

Aufbewahrungshöhe 0,00...3048,00 m

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0...95 %

Batterien und Überbrückungszeit

Leere Batterieschächte 0

Vorinstallierte Batterien 0

Montage des Produkts Gekapselter Batteriepack

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	27,3 cm
VPE 1 Breite	17,3 cm
VPE 1 Länge	33,8 cm
VPE 1 Gewicht	47,898 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	1 Jahr (nur Teile)
----------	--------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)