

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS mobiler Akku für Microsoft Surface Hub 2

CSH2

Übersicht

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen. |
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage | 100 V 120 V 230 V |
| Input Connection Type | IEC 60320 C13 |
| Batterietyp | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
| Geliefertes Zubehör | DC cable Detachable IEC C13 to IEC C14 power cord Schraubensatz Benutzerhandbuch USB-Kabel |

Abmessungen

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Höhe | 429,26 mm |
| Breite | 279,40 mm |
| Tiefe | 88,90 mm |
| Produktgewicht | 9,98 kg |
| Montagemodus | Nicht rackmontiert |
| USB-kompatibel | Yes |

Eingang

| | |
|-------------------------|----------|
| Netzwerkfrequenz | 40–70 Hz |
|-------------------------|----------|

Konformität

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | Batterieladegerät California (CEC) CE cTUVus UN 38.3 |
| Normen | FCC part 15 class A |

Umgebung

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...40 °C |
| Relative Feuchtigkeit | 0...85 % |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -20...60 °C |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % nicht kondensierend |

Batterien und Überbrückungszeit

| | |
|---------------------------|---|
| Vorinstallierte Batterien | 1 |
| Leere Batterieschächte | 0 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 429,26 mm |
| VPE 1 Breite | 88,90 mm |
| VPE 1 Länge | 279,40 mm |
| VPE 1 Gewicht | 13 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie | In Untersuchung |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|----------------------------------|
| Garantie | 3 Jahre Reparatur oder Austausch |
|----------|----------------------------------|

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)