

Hoja de características del producto

Especificaciones



Contador eléctrico en línea, 32 A, 230V, IEC309-32A, 2P+G

AP7155B

Visión general

Plazo de entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Plug standard	IEC 60309 32 A 2P + E
Número de unidad de rack	0U
Longitud de cable	0,91 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Documentación en CD Brackets de Montaje en Bastidor Cable de configuración RS-232

Descripción física

Altura	4,4 cm
Anchura	17,8 cm
Profundidad	14 cm
Peso del producto	2,25 kg
Ubicación de montaje	Superior
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Acceptable Input Voltage	220...250 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	7360 VA
Frecuencia de red	50/60 Hz

Salida

Número de salidas de toma de alimentación	1
-------------------------------------------	---

Number of power socket outlets 1 IEC 60309 32 A 2P + E

Conformidad

Certificaciones de producto AS/NZS 3548 (C-Tick) clase A
C-Tick
CE
GOST
VDE

Normas EN 55022, classe A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento -5...45 °C

Humedad relativa 5...95 %

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ft

Temperatura ambiente de almacenamiento -25...65 °C

Humedad Relativa de Almacenamiento 5...95 %

Altitud de almacenamiento 0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Peso del empaque (Lbs) 2,89 kg

Paquete 1 Altura 24,6 cm

Paquete 1 ancho 33 cm

Paquete 1 Longitud 18,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin plomo Sí

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS [Sí](#)

Eficiencia energética optimizada Producto eficiente en materia energética

Take-back Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía 2 años para reparaciones o recambios