

Hoja de características del producto

Especificaciones

APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U 230V



SUA2200RMXL13U

! Descatalogado desde el: 10 junio 2022

! No se fabrica

No se ha sustituido la SUA2200RMXL13U. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.

Visión general

Plazo de entrega Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

Potencia nominal en W 1980 W

Potencia nominal en VA 2200 VA

Input Connection Type IEC 60320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
BS1363A británico

Nb of power socket outlets 8 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
1 IEC 60320 C19

Número de unidad de rack 3U

Longitud de cable 1,83 m

Número de cables 1

Tipo de batería Batería de plomo y ácido

Equipo suministrado CD con software
Raíles de soporte de montaje en rack
Cable de señal inteligente de SAI RS-232
manual de usuario
USB cable

General

Number of power module 1750

Number of power module filled slots 0

Number of power module free slots 0

Product web sub-family Extended run

Redundant No

Descripción física

Color	Negro
Altura	13,3 cm
Anchura	48,3 cm
Profundidad	66 cm
Peso del producto	60 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
USB compatible	Yes

Entrada

Barras de separación	151...302 V ajustable 160...286 V
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))

Salida

Distorsión armónica	Less than 5 % at full load ((**))
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	1980 W
Tiempo de transferencia	2-4 ms
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
La ranura para destornillador	96 % - tipo de cable: carga completa)
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	47...53 Hz para 50 Hz nominales sincronizado para principales 57...63 Hz para 60 Hz nominales sincronizado para principales

Conformidad

Certificaciones de producto	C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN 50091-1 EN 50091-2

Descripción medioambiental

Nivel acústico	53 dBA
Disipación térmica online	375 Btu/h
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad relativa	0...95 %

Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 %
------------------------------------	----------

Baterías y tiempo de autonomía

Información adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
-----------------------	---

Extendable Run Time	1
---------------------	---

Módulos de baterías incluidos	0
-------------------------------	---

Ranuras de la batería vacías	0
------------------------------	---

Tiempo típico de recarga	3 H
--------------------------	-----

Cantidad de RBC™	1
------------------	---

Vida de la batería	3...5 yr
--------------------	----------

Battery power in VAH	864 VAh modo de ejecución (inactivo)
----------------------	--------------------------------------

Suministro de carga de baterías (vatios)	287 W nominal
--	---------------

Battery option	SUA48RMXLBP3U 1 2016 VAh SUA48RMXLBP3U 2 3360 VAh SUA48RMXLBP3U 3 4704 VAh SUA48RMXLBP3U 4 6048 VAh SUA48RMXLBP3U 6 8736 VAh SUA48RMXLBP3U 8 11424 VAh SUA48RMXLBP3U 10 14112 VAh
----------------	---

Comunicaciones & Gestión

Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
-----------------	---

Panel de Control	Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería:e indicadores de sobrecarga
------------------	---

Desconexión de Emergencia (EPO)	Optativo
---------------------------------	----------

Ranuras libres	1
----------------	---

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	480 J
---	-------

Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449
--------	--

Unidades de embalaje

Peso del empaque (Lbs)	70 kg
------------------------	-------

Paquete 1 Altura	27 cm
------------------	-------

Paquete 1 ancho	60 cm
-----------------	-------

Paquete 1 Longitud	98 cm
--------------------	-------

Número de unidades en el paquete 3	6
------------------------------------	---

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años para reparaciones o recambios, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente
---------------------	--