

Product data sheet

Specifications

PFMIPC038F1R005B



Overview

Lead time 特殊訂單 - 請來電洽詢訂單交貨時間

主

額定功率 [W] 38000 W

電池類型 VRLA

設備提供 EcoStruxure IT ready (UPS)

實體標示

顏色 白色

高度 289.6 cm

寬度 242.5 cm

深度 605.8 cm

安裝類型 Not rack-mountable

机架数量 5

輸出

每一機架的 kW 7.5 kW

PDU 類型 計量式

可配置功率 38000 W

認證與保固

產品證明 UL 規範

環境

工作環境溫度 -15...45 °C

電池與運轉時間

空電池槽 0

預安裝的電池 0

交流與管理

緊急關機 (EPO)

可選

產品可持續性

歐盟 RoHS 指令

不適用，不在歐盟 RoHS 標準的法律範圍內

Recommended replacement(s)