

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched, 3Phase, 14.4kW, 208V 50A, 42 Outlets, CS8365C

APDU10451SW

! Megszűnt termék

Áttekintés

Átfutási Idő Általában van raktáron

Fő jellemzők

Szín	Fekete
Termék Vagy Alkatrész Típusa	PDU
Pdu Típusa	Switched
Cord Length	1,8 m

Kiegészítő jellemzők

Input Voltage	208 V 3 fázis
Magasság	182,6 cm
Szélesség	5,6 cm
Output Voltage	208 V
Mélység	7,5 cm
Nettó Súly	11,2 kg
Szerelési Hely	Oldal
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	CS8365C 50 A
Szerelési Mód	Polcra szerelhető
Rack Units	0U
Szerelési Pozíció	Függőleges
Kommunikációs Port Protokoll	1000BASE-T 10/100BASE-T
[In] Névleges Áramerősség	40 A
Elfogadható Bemeneti Feszültség	200...240 V
Input Current Limits	50 A
Terhelhetőség	14400 VA
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	21 C13/C15/C19/C21 21C13/C15

Környezet

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megféleltségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	TCF
Szabványok	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC part 15 subpart B
Ip Védettségi Fok	IP44
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...60 °C
Relatív Páratartalom	5...95 %
Működési Magasság	0...10000 m
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...65 °C
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	5...95 %
Tárolási Magasság	0,00...15240,00 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	198 cm
1. Csomag Szélessége	13,2 cm
1.Csomag Hossza	26,2 cm
1. Csomag Súlya	14,2 kg

Garancia

Garancia	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO₂-kibocsátását.

[Részletek a Green Premium programról >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ