

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC túlfeszültségvédő, 5 kimenet, 230V

PM5-GR

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. febr. 7.

! A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2025. febr. 7.

! Szolgáltatások korlátozott értékesítése

Áttekintés

Átfutási Idő Általában van raktáron

Fő jellemzők

Main Input Voltage	230 V
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Unity Hot Standby processzor
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Kábelhossz	1,83 m
Vezetékek Száma	1
Tartozékok	Felhasználói kézikönyv

Fizikai

Szín	Fehér
Magasság	5,58 cm
Szélesség	37,04 cm
Mélység	7,26 cm
Nettó Súly	0,62 kg
Mounting Preference	No preference
Szerelési Mód	Polcra szerelhető

Bemenet

Bemeneti Teljesítmény	2300 W
Hálózati Frekvencia	50 Hz
Maximális Bemeneti Áramerősség	10 A
Kapcsolási Áram Kapacitás	10 A

Kimenet

Csatlakozóaljzatok Száma	5
Aljzat Szabványától Eltérés	Schuko CEE 7

Megfelelőség

Terméktanúsítványok CE

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...40 °C
Relatív Páratartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Működési Magasság	0...50000 ft
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-15...45 °C
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	0...95 %
Tárolási Magasság	0,00...15240,00 m

Túlfeszültség-védelem és szűrés

Nm Túlfeszültség Válaszidő (Ns)	1 ns common mode
Common Mode Rejection	40 dB
Peak Current	24 kAcommon mode
Túlfeszültség-Energia Osztályozás	918 J

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,000 cm
1. Csomag Szélessége	13,000 cm
1.Csomag Hossza	41,000 cm
1. Csomag Súlya	726,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	9,960 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	192
3.Csomag Magassága	160,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	171,360 kg
Scc14	50731304313125

Garancia

Garancia	Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)
----------	--

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO₂-kibocsátását.

[Részletek a Green Premium programról >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 **Rohs Korlátozás Alóli Kivétel**

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ