

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany

PME5B-GR

Áttekintés

Átfutási idő Általában van raktáron

Fő

Main Input Voltage 220 V
230 V
240 V

Input Connection Type Schuko CEE 7/7P

Kábelhossz 1,52 m

Vezetékek száma 1

Tartozékok Felhasználói kézikönyv

Fizikai

Szín Fekete

Magasság 4 cm

Szélesség 30,4 cm

Mélység 6,3 cm

Nettó súly 0,47 kg

Mounting preference No preference

Szerelési mód Not rack-mountable

Bemenet

Bemeneti teljesítmény 2300 W

Hálózati frekvencia 50/60 Hz

Kapcsolási áram kapacitás 10 A

Kimenet

Csatlakozóaljzatok száma 5

Érintkezők szabványa Schuko CEE 7

Megfelelőség

Terméktanúsítványok CE

Jelölés	CE-jelölés
---------	------------

Környezetvédelem

Működési környezeti hőmérséklet	0...40 °C
Relatív páratartalom	0...95 %
Működési magasság	0...10000 m
Tárolási környezeti hőmérséklet	-15...45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0...95 %
Tárolási magasság	0,00...15240,00 m

Túlfeszültség-védelem és szűrés

NM túlfeszültség válaszüő (ns)	1 ns common mode
EMI/RFI zajelhárítás (100 kHz - 10 MHz)	45 dB
Peak current	15 kA normal mode
Túlfeszültség-energia osztályozás	680 J

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	Db
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5 cm
1. csomag szélessége	12 cm
1.Csomag hossza	36,5 cm
1. csomag súlya	0,551 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	Gyári csomagolás
Egységek száma 2. csomagban	12
2.Csomag magassága	27,5 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	39 cm
2. csomag súlya	7,14 kg
SCC14	10731304347030

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Javasolt helyettesítő(k)