

Scheda dati

Specifiche



Comet S31 10 kVA

CMTUPS10

! Data di fine commercializzazione 31 dic 2009

! Termine del servizio: 19 apr 2023

! Non più disponibile

Panoramica

Tempi Di Consegna Ordine speciale - Chiamare per informazioni relative ai tempi di consegna preventivati

Presentazione

Main Input Voltage 400 V 3 fasi

Main Output Voltage 400 V 3 fasi

Potenza Nominale In W 8000 W

Potenza Nominale In Va 10000 VA

Batterie e tempi di funzionamento

Extendable Run Time 0

Batterie Preinstallate 0

Vani Batteria Vuoti 0

Generale

Number Of Power Module Filled Slots 0

Number Of Power Module Free Slots 0

Redundant No

Caratteristiche fisiche

Altezza 108,5 cm

Larghezza 56 cm

Profondità 68 cm

Peso Prodotto 390 kg

Mounting Preference No preference

Installazione Not rack-mountable

Usb Compatible No

Uscita

Potenza Massima Configurabile (Watt) 8000 W

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità Di Misura Confezione 1 | PCE |
| Numero Di Unità Per Confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: Altezza | 67,996 cm |
| Confezione 1: Larghezza | 56,007 cm |
| Confezione 1: Profondità | 108,509 cm |
| Confezione 1: Peso | 389,182 kg |

Garanzia contrattuale

Garanzia 1 anno con riparazione o sostituzione