

# Scheda dati

Specifiche

## APC KVM 2G, modulo server, PS/2

KVM-PS2



### Panoramica

**Tempi di consegna** Solitamente disponibile subito

### Caratteristiche fisiche

**Altezza** 1,4 cm

**Larghezza** 12,5 cm

**Profondità** 12,5 cm

**Peso prodotto** 0,13 kg

**Mounting preference** No preference

**Installazione** Not rack-mountable

### Conformità

**Certificazioni prodotto** C-Tick  
CE  
Conformità TAA  
VCCI classe A

**Standard** FCC Parte 15 classe A  
ICES-003  
UL 60950-1

### Condizioni ambientali

**Temperatura ambiente** 0...50 °C

**Altitudine di funzionamento** 0...10000 ft

**Umidità relativa** 5...95 %

**Temperatura di stoccaggio** -10...60 °C

**Altitudine di stoccaggio** 0,00...15240,00 m

**Umidità relativa di immagazzinamento** 5...95 %

### Confezionamenti

**Unità di misura confezione 1** Db

**Numero di unità per confezione 1** 1

**Confezione 1: altezza** 4,2 cm

**Confezione 1: larghezza** 12,9 cm

---

Confezione 1: profondità	12,5 cm
Confezione 1: peso	0,17 kg
SCC14	10731304286650

---

## Sostenibilità dell'offerta

---

Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
-------------------	---

---

WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
------	---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------

## Sostituzioni consigliate