

Scheda dati

Specifiche



5 prese APC Essential SurgeArrest, 230 V, Italia



PM5-IT

Panoramica

Tempi di consegna Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage 230 V
Input Connection Type CEI 23-16 Italiano
Lunghezza cavo 1,83 m
Numero di cavi 1
Attrezzature fornite manuale utente

Caratteristiche fisiche

Colore Bianco
Altezza 5,6 cm
Larghezza 37 cm
Profondità 7,3 cm
Peso prodotto 0,62 kg
Mounting preference No preference
Modalità di montaggio Not rack-mountable

Ingresso

Potenza in ingresso 2300 W
Frequenza di rete "50 Hz"
Corrente di Ingresso massima per fase 10 A

Uscita

Numero di prese di potenza 5
Presa standard Italy

Conformità

Certificazioni prodotto "CE"

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Politica di protezione dell'apparato	Vita utile: 50.000 Euro
--------------------------------------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...50000 ft
Temperatura di stoccaggio	-15...45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %
Altitudine di stoccaggio	0,00...15240,00 m

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Tempo di risposta sovratensione NM (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	40 dB
Peak current	24 kA common mode
Energia sovratensioni nominale (Joule)	918 J

Confezionamenti

Confezione 1: peso	0,336 kg
Confezione 1: altezza	5,791 cm
Confezione 1: larghezza	40,488 cm
Confezione 1: profondità	13,005 cm
SCC14	10731304313875
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: peso	8,80 kg
Confezione 2: altezza	428,75 mm
Confezione 2: larghezza	374,65 mm
Confezione 2: profondità	282,70 mm
Numero di unità per confezione 3	72

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

Intera durata (solo paesi UE)

Sostituzioni consigliate