



ラックATS、208V、20A、C20イン、(8) C13 (1) C19アウト



AP4434

❗ 販売終了 2023/06/09

❗ 販売終了

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主要

Main Input Voltage	208 V
Main Output Voltage	208 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Number Of Rack Unit	1U
提供機器	取り付け用ハードウェア ラックマウント用取り付けブラケット シリアルケーブル

仕様・寸法

色	黒
高さ	4.4 cm
幅	43.2 cm
奥行き	23.6 cm
質量	3.74 kg
取付方法	Front Rear
Mounting Preference	No preference
取付モード	Rack-mounted

入力

周波数	50/60 Hz
Max Line Current	20 A
Input Current Limits	20 A
負荷容量	3300 VA

出力

最大出力電流	20 A
Number Of Power Socket Outlets	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
保護タイプ	Without circuit breaker

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に際してこれらの製品の適合性を示すものではありません。

適合

製品認証	cUL規格リスト掲載 CE UL規格リスト掲載
規格	EN 55022クラスA FCC/パート15クラスA

動作環境

使用周囲温度	-5...45 °C
相対湿度	5...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	5...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11.4 cm
Package 1 Width	35.6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	5.51 kg

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO₂排出削減製品を提供します。

[Green Premiumの詳細 >](#)







Take-back

透明度

RoHS/REACH

リソースパフォーマンス



Take-Back Program Available

充実したパフォーマンス



鉛フリー



水銀フリー



Rohs適用除外情報

はい

認証および規格

Reach宣言書

[RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書

適用除外

環境情報開示

[\(資源 \) 循環性](#)

[\(資源 \) 循環性](#)

特定のリサイクルの運用は必要ありません