

データシート

仕様



Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15



AP7800B

概要

リードタイム	通常は在庫あり
--------	---------

主要

Pdu のタイプ	メータ付
ケーブルの長さ	3.66 m
ケーブルの数	1
提供機器	コード保持ブラケット インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット ユーザマニュアル

補足

Main Input Voltage	100 V 120 V
高さ	4.4 cm
幅	44.4 cm
Main Output Voltage	120 V
奥行き	10.2 cm
質量	1.73 kg
取付方法	Front Rear
Mounting Preference	No preference
Input Connection Type	ネーム 5-15P
取付モード	Rack-mounted
Number Of Rack Unit	1U
取付位置	水平
[In] 定格電流	12 A
Input Current Limits	15 A
負荷容量	1440 VA
周波数	50/60 Hz
Number Of Power Socket Outlets	8 NEMA 5-15R

環境

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に際してこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用するものでもありません。

製品認証	cUL規格リスト掲載 CSA METI Denan UL規格リスト掲載 VCCI
規格	FCC/パート15クラスA ICES-003 UL 60950
使用周囲温度	-5...45 °C
相対湿度	5...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	5...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.4 cm
Package 1 Width	33.7 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	2.91 kg

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO₂排出削減製品を提供します。

[Green Premiumの詳細 >](#)



エネルギー効率 Take-back 透明度 RoHS/REACH

リソースパフォーマンス

 省エネ製品

 Take-Back Program Available

充実したパフォーマンス

 水銀フリー

 Rohs適用除外情報 [はい](#)

認証および規格

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 適用除外

環境情報開示 [\(資源 \) 循環性](#)

[\(資源 \) 循環性](#) 特定のリサイクルの運用は必要ありません