

データシート

仕様



Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20 (90 Degree), 0.6m

AP8712R

概要

プレゼンテーション

この独自の簡便なコード固定方式で、スペースを確保し、ラック マウント PDU と接続対象の IT 機器の間の電源コードを固定できます。これらのコードは、標準のあらゆる IEC コンセントに適合しますが、「ロック」機能は、APC AP8000 シリーズ ラックマウント PDU またはロック コンセント内蔵の IT 機器を使用する場合にのみ有効になります。こうしたロック コネクタにより、誤ってコードが外れて負荷電力が失われる可能性が低くなります。

リードタイム

通常は在庫あり

主な仕様

Input Connection Type

IEC 60320 C20

ケーブルの長さ

0.61 m

Number of cables

6

提供機器

レフトアングル ジャンパー コード 3 本
ライトアングル ジャンパー コード 3 本

仕様・寸法

色

黒

高さ

30 cm

幅

6 cm

奥行き

6 cm

質量

1.12 kg

Mounting preference

No preference

取付モード

Not rack-mountable

入力

Max line current

16 A

入力電流制限

16 A

出力

最大出力電流

16 A

Number of power socket outlets

1 IEC 60320 C19

コードの長さ

0.61 m

規格/保証

製品認証	CCC CSA PSE UL規格リスト掲載 VDE
------	---------------------------------------

動作環境

使用周囲温度	0...75 °C
使用周囲湿度	20...80 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...75 °C
保管時の相対湿度	20...80 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	1.12 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	13
Package 2 Height	26 cm
Package 2 Width	33.8 cm
Package 2 Length	56.5 cm
Package 2 Weight	15 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	13
Package 3 Height	143.99 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	15 kg
SCC14	10731304279676

環境維持の提供

REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
鉛フリー	はい
WEEE 電気電子機器廃棄物指令	この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならない、ごみ箱に捨ててはいけません。
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証

2年間の交換サービス

推奨代替品