

データシート

仕様



Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 0.6m (2ft), Blue

AP8712SX590

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Input Connection Type IEC 60320 C20

ケーブルの長さ 0.61 m

Number of cables 6

仕様・寸法

色 青

高さ 30 cm

幅 6 cm

奥行き 6.5 cm

質量 1.12 kg

Mounting preference No preference

取付モード Not rack-mountable

入力

Max line current 16 A

Input current limits 16 A

出力

最大出力電流 16 A

Number of power socket outlets 1 IEC 60320 C19

コードの長さ 0.61 m

規格/保証

製品認証 CCC
CSA
PSE
UL規格リスト掲載
VDE

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

動作環境

使用周囲温度	0...75 °C
使用周囲湿度	20...80 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...75 °C
保管時の相対湿度	20...80 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30 cm
Package 1 Width	6.5 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	1.12 kg
Number of Units in Package 3	390

環境維持の提供

REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
鉛フリー	はい
WEEE 電気電子機器廃棄物指令	この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならない、ごみ箱に捨ててはいけません。
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

推奨代替品