

データシート

仕様



Power Cord Kit (6 EA), Locking C14 to 5-15R, 0.15m

AP8717

概要

プレゼンテーション

この独自の簡便なコード固定方式で、スペースを確保し、ラック マウント PDU と接続対象の IT 機器の間の電源コードを固定できます。これらのコードは、標準のあらゆる IEC コンセントに適合しますが、「ロック」機能は、APC AP8000 シリーズ ラックマウント PDU またはロック コンセント内蔵の IT 機器を使用する場合にのみ有効になります。こうしたロック コネクタにより、誤ってコードが外れて負荷電力が失われる可能性が低くなります。

リードタイム

通常は在庫あり

主な仕様

Main Output Voltage 100 V

Input Connection Type IEC 60320 C14

ケーブルの長さ 0.25 m

仕様・寸法

色 黒

高さ 25 cm

幅 5.1 cm

奥行き 5.1 cm

質量 0.55 kg

Mounting preference No preference

取付モード Not rack-mountable

入力

許容入力電圧 100...125 V

Max line current 15 A

Input current limits 15 A

出力

最大出力電流 15 A

Number of power socket outlets 1 NEMA 5-15R

コードの長さ 0.25 m

規格/保証

製品認証 PSE

動作環境

使用周囲温度	0...75 °C
使用周囲湿度	20...80 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...75 °C
保管時の相対湿度	20...80 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25 cm
Package 1 Width	5.1 cm
Package 1 Length	5.1 cm
Package 1 Weight	0.55 kg
Number of Units in Package 3	450
SCC14	10731304282560

環境維持の提供

REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
鉛フリー	はい
WEEE 電気電子機器廃棄物指令	この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならない、ごみ箱に捨ててはいけません。
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

推奨代替品