

データシート

仕様



APC ES/CS/RSシリーズ専用シリアルケーブル



AP940-0128

概要

リードタイム	通常は在庫あり
--------	---------

主要

Number Of Rack Unit	0U
ケーブルの長さ	1.83 m
ケーブルの数	1
製品の互換性	無停電電源装置(ups)

仕様・寸法

色	灰
高さ	22.9 cm
幅	10.2 cm
奥行き	5.1 cm
質量	0.45 kg
取付方法	Front
取付モード	Not rack-mountable
コネクタ B	SUB-D 9 female シンプル・シグナリング
コネクタ A	RJ11

出力

ポート数	1
------	---

作環境

保管時の相対湿度	0...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m
使用周囲温度	0...45 °C
相対湿度	0...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-5...45 °C

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは互換性の判定に代わるものでも、またその目的に使用するものでもありません。

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	22.9 cm
Package 1 Width	5.1 cm
Package 1 Length	10.2 cm
Package 1 Weight	0.45 kg

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

持続可能性

Green Premium™ラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO₂排出削減製品を提供します。

[Green Premiumの詳細 >](#)



Take-back 透明度 RoHS/REACH

リソースパフォーマンス

 Take-Back Program Available

充実したパフォーマンス

 Reachフリー(Svhc)

認証および規格

Reach宣言書 [RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書 適合
[適合](#)

環境情報開示 [\(資源 \) 循環性](#)