



Rack PDU, Basic, Zero U, 15A, 100V, (14) 5-15

AP9567

概要

プレゼンテーション	APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit.
-----------	--

リードタイム	通常は在庫あり
--------	---------

主要

色	黒
Pdu のタイプ	基本
Cord Length	3.66 m
ケーブルの数	1
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット 工具不要の取り付けキット

補足

Input Voltage	100 V 120 V
高さ	61 cm
幅	4.4 cm
Output Voltage	100 V 120 V
奥行き	4.4 cm
質量	2.18 kg
取付方法	Side
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	ネーム 5-15P
取付モード	Rack-mounted
Rack Units	0U
取付位置	Vertical
[In] 定格電流	12 A
許容入力電圧	100...125 V
Input Current Limits	15 A

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは互換性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

負荷容量	1400 VA
周波数	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	14 NEMA 5-15R

環境

製品認証	cUL規格リスト掲載 METI Denan UL規格リスト掲載
使用周囲温度	0...45 °C
相対湿度	0...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	0...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	64.8 cm
Package 1 Width	15.2 cm
Package 1 Length	17.8 cm
Package 1 Weight	2.92 kg

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

持続可能性

Green PremiumTMラベル は、クラス最高の環境性能を備えた製品をお届けするというシュナイダーエレクトリックのコミットメントです。Green Premiumは、最新規制への準拠、環境に対する影響の透明性の確保、循環型のCO₂排出削減製品を提供します。

[Green Premiumの詳細 >](#)



エネルギー効率 Take-back 透明度 RoHS/REACH

リソースパフォーマンス

 省エネ製品

 Take-Back Program Available

充実したパフォーマンス

 鉛フリー

認証および規格

Reach宣言書

[RoHS指令](#)

Eu Rohs宣言書

適合

[適合](#)

環境情報開示

[\(資源 \) 循環性](#)

(資源) 循環性

[特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)