

データシート

仕様



APC交換バッテリーカートリッジ #139J

APCRBC139J

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Battery type	鉛蓄電池
提供機器	すべての必要なコネクタ バッテリーのリサイクルガイド インストールガイド 再利用可能なパッケージ

仕様・寸法

高さ	17.3 cm
幅	15.2 cm
奥行き	18.3 cm
質量	12.5 kg
取付モード	Not rack-mountable
USB compatible	No

動作環境

使用周囲温度	0...40 °C
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
使用周囲湿度	0...95 %
保存周囲温度	-15...40 °C
保管可能高度	0.00...15240.00 m
保管時の相対湿度	0...95 %

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリースロットが空です	0
搭載済みバッテリー	0
追加情報	Flame Retardant, Long Life

梱包単位

パッケージ1重量 13.2 kg

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

パッケージ1の高さ	25.9 cm
パッケージ1の幅	26.2 cm
パッケージ1の長さ	29 cm
パッケージ3のユニット数	36

環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	自主的に適合 (EU RoHS指令範囲外) 適合
環境情報開示	(資源) 循環性
(資源) 循環性	特定のリサイクルの運用は必要ありません
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証	30日
----	-----