

データシート

仕様



APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V

BR550S-JP

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage	100 V
Main Output Voltage	100 V
定格電力	330 W
Rated power in VA	550 VA
Plug standard	ネーム 5-15P
Nb of power socket outlets	3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surge
ケーブルの長さ	1.83 m
Number of cables	1
Battery type	鉛蓄電池

一般

提供された装置 ユーティリティCD
コード管理ストラップ
安全ガイド
USBケーブル

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

仕様・寸法

色 黒

高さ 19 cm

幅 9.1 cm

奥行き 31 cm

質量 7 kg

Mounting preference No preference

取付モード Not rack-mountable

Two post mountable	0
USB compatible	No

入力

周波数	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Switching current capacity	10 A

出力

最大設定可能電力 (W)	330 W
運転方式	ラインインタラクティブ
出力波形	正弦波
効率	98 % (full load) 98 % (half load)
Maximum configurable power in VA	550 VA
切換時間	標準で 6 ミリ秒: 最大で 10 ミリ秒

規格/保証

製品認証	VCCI class B
規格	UL 1778

動作環境

使用周囲温度	0...40 °C
使用周囲湿度	0...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-15...45 °C
保管時の相対湿度	0...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m
騒音レベル	45 dBA

バッテリーとバッテリー運転可能時間

搭載済みバッテリー	0
バッテリースロットが空です	0
充電時間	12 h
バッテリー充電電力 (W)	7 W rated
Battery power in VAh	83 VAh runtime
Battery life	3...5 year(s)
拡張バックアップ時間	0

通信と管理

コネクタ・パネル	ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール
警報音	バッテリー運転時警告音 ローバッテリー警告音 過負荷警告音

サージ保護 / フィルタリング

サージフィルタ	1103 J
Data line protection	ネットワーク回線: 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ45 コネクタ)

梱包単位

パッケージ1重量	7.8 kg
パッケージ1の高さ	25.6 cm
パッケージ1の幅	14.2 cm
パッケージ1の長さ	44.3 cm
SCC14	10731304329449
パッケージ2のユニット数	2
パッケージ2重量	16.10 kg
パッケージ3のユニット数	64

環境維持の提供

REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証	3年間の修理/交換サービス
----	---------------